

볼 와셔, C형, DIN 6319, 버전 10/01

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

경화 스틸 혹은 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.

경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.


표면 경도(550 + 100) HV 10

스테인레스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함.

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	D1	D2	H	H1	R1	부하 max. kN (정적 부하)
K0729.105	경화 스틸	C	5,25	10,5	2	0,4	7,5	6,5
K0729.106	경화 스틸	C	6,4	12	2,3	0,7	9	9
K0729.108	경화 스틸	C	8,4	17	3,2	0,6	12	17
K0729.110	경화 스틸	C	10,5	21	4	0,8	15	26
K0729.112	경화 스틸	C	13	24	4,6	1,1	17	38
K0729.114	경화 스틸	C	15	28	5	1,2	22	53
K0729.116	경화 스틸	C	17	30	5,3	1,3	22	73
K0729.120	경화 스틸	C	21	36	6,3	2	27	117
K0729.124	경화 스틸	C	25	44	8,2	2,4	32	168
K0729.130	경화 스틸	C	31	56	11,2	3,6	41	269
K0729.136	경화 스틸	C	37	68	14	4,6	50	394
K0729.142	경화 스틸	C	43	78	17	6,5	58	542
K0729.148	경화 스틸	C	50	92	21	8	67	714
K0729.156	경화 스틸	C	58	103	23	9,5	79	960
K0729.164	경화 스틸	C	66	120	27	12	93	1269
K0729.0106	스테인레스 스틸	C	6,4	12	2,3	0,7	9	6
K0729.0108	스테인레스 스틸	C	8,4	17	3,2	0,6	12	12

볼 와셔, C형, DIN 6319, 버전 10/01

품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	D1	D2	H	H1	R1	부하 max. kN (정적 부하)
K0729.0110	스테인레스 스틸	C	10,5	21	4	0,8	15	16
K0729.0112	스테인레스 스틸	C	13	24	4,6	1,1	17	24
K0729.0116	스테인레스 스틸	C	17	30	5,3	1,3	22	45
K0729.0120	스테인레스 스틸	C	21	36	6,3	2	27	71
K0729.0124	스테인레스 스틸	C	25	44	8,2	2,4	32	105
K0729.0130	스테인레스 스틸	C	31	56	11,2	3,6	41	191
K0729.0136	스테인레스 스틸	C	37	68	14	4,6	50	-
K0729.0142	스테인레스 스틸	C	43	78	17	6,5	58	-
K0729.0148	스테인레스 스틸	C	50	92	21	8	67	-