

높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

일반 버전 1.7225,
스테인레스 스틸 버전 1.4305.

표면 마무리:


스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 불랭크.

정보:

높이 조절 볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산 라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됩니다. 조정 범위가 15 mm ~ 40 mm로 넓은 것이 특징입니다. 요청 시 다른 크기도 제공됩니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, $\mu m = 0.125$)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.


액세서리:

K0691 볼 밸런싱 와셔.
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.



높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸

도면



높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸

품목 요약

높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸

주문 번호	본체 재질	D	스크류 용	D1	D2	H min.	H max.	ΔH	N	M	F kN	F1 kN
K0692.01504	단강	4,5	M4	M15x1	25	28	43	15	4	2	40	36
K0692.01505	단강	5,5	M5	M15x1	25	28	43	15	4	2	40	33,4
K0692.01506	단강	6,6	M6	M15x1	25	28	43	15	4	2	40	30,7
K0692.02006	단강	6,6	M6	M20x1	32	35	55	20	4	2	65	55,7
K0692.02008	단강	9	M8	M20x1	32	35	55	20	4	2	65	48
K0692.02010	단강	11	M10	M20x1	32	35	55	20	4	2	65	37,9
K0692.02510	단강	11	M10	M30x1,5	45	42	67	25	5	2	120	92,9
K0692.02512	단강	13,5	M12	M30x1,5	45	42	67	25	5	2	120	80,4
K0692.02516	단강	17,5	M16	M30x1,5	45	42	67	25	5	2	120	45,5
K0692.03216	단강	17,5	M16	M40x1,5	58	54	86	32	6	2,5	210	136
K0692.03220	단강	22	M20	M40x1,5	58	54	86	32	6	2,5	210	90
K0692.03224	단강	26	M24	M40x1,5	58	54	86	32	6	2,5	210	37
K0692.04020	단강	22	M20	M50x1,5	70	66	106	40	6	2,5	330	210
K0692.04024	단강	26	M24	M50x1,5	70	66	106	40	6	2,5	330	157
K0692.04030	단강	33	M30	M50x1,5	70	66	106	40	6	2,5	330	53
K0692.015041	스테인레스 스틸	4,5	M4	M15x1	25	28	43	15	4	2	27,1	24,14
K0692.015051	스테인레스 스틸	5,5	M5	M15x1	25	28	43	15	4	2	27,1	22,24
K0692.015061	스테인레스 스틸	6,6	M6	M15x1	25	28	43	15	4	2	27,1	20,26
K0692.020061	스테인레스 스틸	6,6	M6	M20x1	32	35	55	20	4	2	43,4	36,56
K0692.020081	스테인레스 스틸	9	M8	M20x1	32	35	55	20	4	2	43,4	30,86
K0692.020101	스테인레스 스틸	11	M10	M20x1	32	35	55	20	4	2	43,4	23,41
K0692.025101	스테인레스 스틸	11	M10	M30x1,5	45	42	67	25	5	2	84	64,01
K0692.025121	스테인레스 스틸	13,5	M12	M30x1,5	45	42	67	25	5	2	84	54,82
K0692.025161	스테인레스 스틸	17,5	M16	M30x1,5	45	42	67	25	5	2	84	28,9
K0692.032161	스테인레스 스틸	17,5	M16	M40x1,5	58	54	86	32	6	2,5	148	92,9
K0692.032201	스테인레스 스틸	22	M20	M40x1,5	58	54	86	32	6	2,5	148	59,08
K0692.032241	스테인레스 스틸	26	M24	M40x1,5	58	54	86	32	6	2,5	148	20,3
K0692.040201	스테인레스 스틸	22	M20	M50x1,5	70	66	106	40	6	2,5	225	136,08
K0692.040241	스테인레스 스틸	26	M24	M50x1,5	70	66	106	40	6	2,5	225	97,3
K0692.040301	스테인레스 스틸	33	M30	M50x1,5	70	66	106	40	6	2,5	225	20,6