

## 핀이 있는 원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
하우징, 스틸.  
마그네트 코어 AlNiCo.


**표면 마무리:**  
하우징, 아연 도금.

**정보:**  
매끄러운 핀이 있는 원통형 마그네트, 차폐 시스템.  
접착력 감소 없이 핀을 "H1" 크기만큼 길게 할 수 있음.

**온도 범위:**  
max. 450 °C.

**도면 설명:**  
1) 접착 표면

### 도면



### 품목 요약

#### 핀이 있는 원형 마그네트(바 마그네트), AlNiCo

| 주문 번호    | D  | D1 | L  | H  | H1 | 접착력<br>N |
|----------|----|----|----|----|----|----------|
| K0547.01 | 6  | 3  | 8  | 20 | 2  | 1,7      |
| K0547.02 | 8  | 3  | 8  | 20 | 3  | 4        |
| K0547.03 | 10 | 4  | 8  | 20 | 6  | 8,5      |
| K0547.04 | 13 | 4  | 8  | 20 | 7  | 12       |
| K0547.05 | 16 | 5  | 8  | 20 | 5  | 20       |
| K0547.06 | 20 | 6  | 8  | 25 | 6  | 50       |
| K0547.07 | 25 | 8  | 10 | 35 | 5  | 115      |
| K0547.08 | 32 | 10 | 10 | 40 | 3  | 200      |
| K0547.09 | 40 | 15 | 20 | 50 | 5  | 240      |
| K0547.10 | 50 | 18 | 25 | 60 | 2  | 420      |

# 핀이 있는 원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo

품목 요약

---