

원형 마그네트(바 마그네트) SmCo

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 황동.
마그네트 코어 SmCo.

정보:

매끄러운 버전, 차폐 시스템. 직경 "D" 피팅 오차 h6로 연마됨. SmCo 원통형 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도 철에 직접 압입되어서는 안 됨. SmCo 자기 그립은 어떠한 자기 소거도 발생하지 않기 때문에 스팟 용접기에서 바로 사용하는 데 특히 적합함.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 "H1" 크기만큼 짧게 할 수 있음.

온도 범위:

max. 200 °C.

도면 설명:

1) 접착 표면

품목 요약

원형 마그네트(바 마그네트), SmCo

주문 번호	타입	D	H1	H	T	접착력 N	철제벽 까지 거리 mm
K0551.01	A	6	10	20	-	8	1,5
K0551.03	A	8	10	20	-	22	1,5
K0551.05	A	10	8	20	-	40	2
K0551.07	A	13	6	20	-	60	2,5
K0551.09	A	16	2	20	-	125	3
K0551.11	A	20	5	25	-	250	4
K0551.13	A	25	7	35	-	400	5
K0551.15	A	32	4,5	40	-	600	6
K0551.02	B	6	-	20	5	8	1,5
K0551.04	B	8	-	20	5	22	1,5
K0551.06	B	10	-	20	7	40	2
K0551.08	B	13	-	20	7	60	2,5
K0551.10	B	16	-	25	8	125	3
K0551.12	B	20	-	25	6	250	4
K0551.14	B	25	-	35	8	400	5
K0551.16	B	32	-	40	6	600	6