

# 암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

아연다이캐스트로 된 톱니링과 유리섬유로 강화된 플라스틱으로 된 그립 레버.

스틸부품 스테인리스 스틸 1.4305.

버튼 플라스틱 (POM).

### 표면 마무리:

스틸 부품 검정색.

### 정보:

기본 색상:

클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.

클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.

클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.

### 요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.


다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

## 암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



### 도면



### 품목 요약

해제 버튼이 달린 내부 나사 클램프 레버, 스테인리스 스틸로 된 철강 부품

주문 번호	본체 색상	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	톱니 수
K0270.71104	검회색 RAL 7021	M4	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.72104	푸어 오렌지 RAL 2004	M4	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.73104	신호등 빨강 RAL 3020	M4	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.71105	검회색 RAL 7021	M5	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.72105	푸어 오렌지 RAL 2004	M5	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.73105	신호등 빨강 RAL 3020	M5	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.71106	검회색 RAL 7021	M6	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.72106	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.73106	신호등 빨강 RAL 3020	M6	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.71206	검회색 RAL 7021	M6	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.72206	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20

# 암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	톱니 수
K0270.73206	신호등 빨강 RAL 3020	M6	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.71208	검회색 RAL 7021	M8	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.72208	퓨어 오렌지 RAL 2004	M8	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.73208	신호등 빨강 RAL 3020	M8	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.71308	검회색 RAL 7021	M8	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.72308	퓨어 오렌지 RAL 2004	M8	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.73308	신호등 빨강 RAL 3020	M8	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.71310	검회색 RAL 7021	M10	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.72310	퓨어 오렌지 RAL 2004	M10	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.73310	신호등 빨강 RAL 3020	M10	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.71410	검회색 RAL 7021	M10	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.72410	퓨어 오렌지 RAL 2004	M10	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.73410	신호등 빨강 RAL 3020	M10	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.71412	검회색 RAL 7021	M12	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.72412	퓨어 오렌지 RAL 2004	M12	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.73412	신호등 빨강 RAL 3020	M12	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.71512	검회색 RAL 7021	M12	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.72512	퓨어 오렌지 RAL 2004	M12	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.73512	신호등 빨강 RAL 3020	M12	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.71516	검회색 RAL 7021	M16	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.72516	퓨어 오렌지 RAL 2004	M16	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.73516	신호등 빨강 RAL 3020	M16	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26