

원형 그리퍼 타입 F

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:


타입 F 톨 스틸, 경화 및 검정 산화 처리.

정보:

그리퍼와 인서트는 클램핑 압, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 조오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력을 전달할 수 있음.

도면

(F)



품목 요약

주문 번호	타입	D2	D4	D5	L3	T
K0385.11210	F	12	4,5	8	10	5,6
K0385.11212	F	12	4,5	8	12	5,6
K0385.11610	F	16	4,5	8	10	5,6
K0385.11612	F	16	4,5	8	12	5,6

원형 그리퍼 타입 F**품목 요약**

주문 번호	타입	D2	D4	D5	L3	T
K0385.12010	F	20	5,5	10	10	6,6
K0385.12012	F	20	5,5	10	12	6,6
K0385.12510	F	25	6,6	11	10	7,6
K0385.12512	F	25	6,6	11	12	7,6