


스테인레스 스틸 눈금자, 자가 접착식

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:

광택 처리.

정보:

스테인레스 스틸 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면. 단면 15 x 1 mm.


무광 처리 표면 및 심흑색 명암대비가 강한 눈금 표시. 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.

요청 시:


- 영점 우측/좌측 혹은 중앙
- 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
- 다른 길이

도면

조립 위치, 수평



조립 위치, 수직



품목 요약

주문 번호	고정 방법	제품 타입	모델 1	제로점	분할	눈금	B	H	L
K0759.000010X0300	자가 접착식	눈금자	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	1	300
K0759.000010X0500	자가 접착식	눈금자	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	1	500
K0759.000010X0700	자가 접착식	눈금자	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	1	700
K0759.000010X1000	자가 접착식	눈금자	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	1	1000
K0759.010010X0300	자가 접착식	눈금자	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	1	300
K0759.010010X0500	자가 접착식	눈금자	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	1	500
K0759.010010X0700	자가 접착식	눈금자	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	1	700
K0759.010010X1000	자가 접착식	눈금자	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	1	1000

스테인레스 스틸 눈금자, 자가 접착식

품목 요약
