

보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.
 마그네트 코어 NdFeB (Neodym).
 고무 보호캡, 합성 고무.

표면 마무리:

하우징, 아연 도금.
 고무 보호캡, 검정색.

정보:

보어홀 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.
 민감 표면 보호를 위한 고무 보호캡 장착.
 고무 보호캡으로 인해 마찰 계수가 높아져서
 높은 측면 마찰력을 구현할 수 있음.


온도 범위:

max. 60 °C.

도면 설명:

- 1) 접착 표면
- 2) 솔레노이드
- 3) 고무

도면



품목 요약

보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), NdFeB, 고무 보호캡

주문 번호	D	D1	D2	H	T	접착력 N
K0565.01	22	8,2	4	6	3,5	35
K0565.02	31	9	6	6	3,5	75
K0565.03	43	12,8	7,5	6	4,2	85
K0565.04	57	25,3	8	7,6	3,3	175
K0565.05	66	22	5,5	8,5	3,2	210