

딥 클램프, A형

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
단강.

표면 마무리:
몸체 열처리 및 검정 산화 처리.
클램핑 조오 검정 산화처리, 가장자리 열처리.

도면



품목 요약

주문 번호	B	B1	B2	G	H1	H	H2	H3	J	L1	L	SW	장력 N	조임 토크 Nm
K0933.0808	65	45	25	M8	16	7,5	7	1,5	7	25	39,5	4	4000	8
K0933.1210	85	60	35	M12	22	10	9	2	12	40	60	6	9000	26
K0933.1614	100	70	40	M16	30	14	13	2	14	50	77	8	17000	60