

외부 클램핑 혹은 내부 클램핑용 콜릿

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:

고강도 알루미늄, 적색(외부 클램핑) 혹은 무색(내부 클램핑) 산화 처리

정보:

외부 혹은 내부 윤곽 클램핑용 콜릿 이 콜릿에 클램핑해야 하는 공작물의 윤곽을 그립니다. 자유 형태면과 비대칭 윤곽이 가능합니다.


클램핑 범위 0.2mm.

내부 클램핑용 콜릿을 설치할 때, 텐서닝 후크 K0502.1024가 필요합니다.

액세서리:

텐서닝 후크 K0502.1024

도면



워크피스 너비 „B“는 최대 클램핑 플라이어 직경의 90%이하여야 합니다.
특수한 경우 워크피스가 클램핑 플라이어에서 빠져나올 수도 있습니다.

외부 클램핑 혹은 내부 클램핑용 콜릿

품목 요약

외부 클램핑 혹은 내부 클램핑용 콜릿

주문 번호	버전 2	클램핑 범위 min. - max.	밀링 깊이 min. / max.	공작물 무게 Max. kg
K0502.116030	외부 클램핑용	Ø 30 - Ø 140	1-20	25
K0502.216030	내부 클램핑용	Ø 30 - Ø 140	1-20	25