

이동식 클램핑 나사가 달린 T나사 DIN 6306

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
검정 산화 처리, 스러스트 포인트 경화 처리.

정보:
이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사의 경우 클램핑 나사를 밀어 위치를 옮길 수 있고, 압축 스프링으로 어떤 위치에서도 고정할 수 있습니다. 링이 이동 거리를 제한합니다.

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2	min. α
K0756.210X40	이동식 스프indel	M10	18	8	8	40	32	80	30	9	3°
K0756.210X50	이동식 스프indel	M10	18	8	8	50	32	80	40	9	3°
K0756.212X50	이동식 스프indel	M12	20	10	8	50	35	100	40	10	3°
K0756.212X60	이동식 스프indel	M12	20	10	8	60	35	100	50	10	3°
K0756.216X55	이동식 스프indel	M16	24	13	12	55	40	120	45	12	5°
K0756.216X70	이동식 스프indel	M16	24	13	12	70	40	120	60	12	5°
K0756.216X90	이동식 스프indel	M16	24	13	12	90	40	120	80	12	5°
K0756.220X55	이동식 스프indel	M20	30	16	15,5	55	45	140	45	14	4°
K0756.220X70	이동식 스프indel	M20	30	16	15,5	70	45	140	60	14	4°
K0756.220X90	이동식 스프indel	M20	30	16	15,5	90	45	140	80	14	4°