

알루미늄 눈금자, 자가 접착식 또는 홀 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
검정색 산화 처리.

정보:
알루미늄 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면 또는 홀 있음. 단면 15 x 2 mm.


검은색 산화 처리된 표면 및 명암대비가 강한 척도로 반사없이 판독 가능한 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.

요청 시:

- 영점 우측/좌측 혹은 중앙
- 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
- 다른 길이

도면


자가접착식
조립 위치, 수평




홀 있음
조립 위치, 수평



자가접착식
조립 위치, 수직



홀 있음
조립 위치, 수직



길이 L	드릴 홀 수
250	2
500	3
750	4
1000	5

품목 요약

주문 번호	제품 타입	고정 방법	모델 1	제로점	분할	눈금	B	H	L	L1
K0757.000010X0250	눈금자	자가 접착식	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	250	250
K0757.000010X0500	눈금자	자가 접착식	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	500	500
K0757.000010X0750	눈금자	자가 접착식	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	750	750
K0757.000010X1000	눈금자	자가 접착식	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	1000	1000
K0757.010010X0250	눈금자	자가 접착식	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	250	250

알루미늄 눈금자, 자가 접착식 또는 홀 있음

품목 요약

주문 번호	제품 타입	고정 방법	모델 1	제로점	분할	눈금	B	H	L	L1
K0757.010010X0500	눈금자	자가 접착식	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	500	500
K0757.010010X0750	눈금자	자가 접착식	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	750	750
K0757.010010X1000	눈금자	자가 접착식	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	1000	1000
K0757.100010X0250	눈금자	고정 구멍	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	250	260
K0757.100010X0500	눈금자	고정 구멍	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	500	510
K0757.100010X0750	눈금자	고정 구멍	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	750	760
K0757.100010X1000	눈금자	고정 구멍	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	2	1000	1010
K0757.110010X0250	눈금자	고정 구멍	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	250	260
K0757.110010X0500	눈금자	고정 구멍	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	500	510
K0757.110010X0750	눈금자	고정 구멍	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	750	760
K0757.110010X1000	눈금자	고정 구멍	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	2	1000	1010