

2개의 접시 머리 나사로 고정된 알루미늄 오목 핸들

품목 설명/제품 이미지

19"

**설명****재질:**

알루미늄 프로파일 그립 트레이.

엔드 캡 폴리아미드.

접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.

표면 마무리:

그립 트레이 유리 블라스팅, 광택, 검정색

또는 산화 처리 자연색.

고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.

정보:

타입 B 트레이 그립은 대안으로 외부로부터 2 개의 접시 머리 나사로 고정할 수 있습니다.

두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯을 90° 움직여서 접지 연결이 가능하므로 추가 조립 부품의 부착을 돕기 위해 사용될 수 있습니다.

조립:

아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의

그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래

테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음 하우징

벽에 지탱함.


디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을

위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리

나사로 고정함.

2개의 접시 머리 나사로 고정된 알루미늄 오목 핸들

도면



품목 요약

트레이 그리프

주문 번호	본체 색상	타입	버전 2	H	L	L1	T	마운팅 홀	하중 N
K0238.10021	검정	B	나사로 연결 가능한	90	100	115	19,5	104 x 73	500
K0238.10023	베이지	B	나사로 연결 가능한	90	100	115	19,5	104 x 73	500
K0238.11821	검정	B	나사로 연결 가능한	90	118	133	19,5	122 x 73	500
K0238.11823	베이지	B	나사로 연결 가능한	90	118	133	19,5	122 x 73	500
K0238.16721	검정	B	나사로 연결 가능한	90	167	182	19,5	171 x 73	500
K0238.16723	베이지	B	나사로 연결 가능한	90	167	182	19,5	171 x 73	500