

연마 후크 클램프 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


단강, 열 처리.

표면 마무리:

검정 산화. 샤프트 직경 연마형.

정보:


스탠다드 클램핑력과 조임 토크는 명시된 클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.



클램핑 높이는 후크 홀더와 조인트 바를 사용하여 상황에 맞게 조절할 수 있습니다.

연마 후크 클램프 타입 B

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. 클램핑 범위	B	R	소켓 캡 스크류 DIN 912	조임 토크 max. Nm	F max. kN
K0014.208020	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	20	M8x50	37,2	13,6
K0014.208025	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	25	M8x50	32,3	10,9
K0014.208030	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	30	M8x50	29,4	9
K0014.212040	B	25	32	92	66	39	11	12	15	18	40	M12x80	58,8	17,5
K0014.212050	B	25	32	92	68	39	11	12	15	18	50	M12x80	49	14
K0014.212060	B	25	32	92	68	39	11	12	15	18	60	M12x80	45,1	11,6
K0014.216040	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	40	M16x85	166,6	37,9
K0014.216050	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	50	M16x85	147	30,4
K0014.216060	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	60	M16x85	127,4	25,2