

"arness" 예비 부품

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸

표면 마무리:
검정 산화 처리

정보:

이송 거리는 12 mm입니다. 셀프 락킹은 클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나 가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은 안전하게 클램프 될수 있습니다.

"arness" 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평 위치에서 피팅됨.


다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록

표준화된 많은 액세서리를 개발함.

옵션 액세서리로 제공됨.

프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로 열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은 약 4905 N입니다.

도면



"arness" 예비 부품

품목 요약

| 주문 번호 | 설명 |
|----------|---------|
| K0021.02 | 포크 |
| K0021.03 | 장력 교정 링 |
| K0021.04 | 압력 버튼 |