

그립, 타입 C

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

노브, 듀로플라스틱 PF 31.


바, 스틸 1.0718 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.

스틸, 검정 산화 마무리 또는 스테인레스 스틸, 광택 처리.

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.408X35	스틸	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	스틸	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	스틸	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	스틸	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	스틸	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	스틸	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	스틸	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	스틸	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	스틸	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	스틸	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	스틸	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	스틸	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	스틸	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	스틸	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	스틸	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	스테인레스 스틸	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	스테인레스 스틸	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	스테인레스 스틸	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	스테인레스 스틸	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	스테인레스 스틸	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	스테인레스 스틸	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	스테인레스 스틸	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	스테인레스 스틸	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	스테인레스 스틸	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	스테인레스 스틸	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	스테인레스 스틸	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	스테인레스 스틸	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	스테인레스 스틸	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	스테인레스 스틸	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	스테인레스 스틸	C	14	M12	35	160	16	53

