

로킹 스크류, 타입 C, 배출 표시 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 폴리아미드 66.

표면 마무리:

검정색, 비석면 가스킷.

온도 범위:



온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

도면 설명:

1) 가스킷

도면

③



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	L	L1	SW	조임 토크 max. Nm
K0454.319014	C	19,5	G1/4	7	9	17	5
K0454.322038	C	22	G3/8	7,5	10	18	8
K0454.328012	C	28	G1/2	7,5	11	24	9
K0454.334034	C	34	G3/4	9	11	30	11
K0454.342100	C	42	G1	10,5	12	35	-
K0454.351114	C	51	G1 1/4	12	13,5	42	-
K0454.358112	C	58	G1 1/2	10	14,5	50	-
K0454.374200	C	74	G2	13,5	16	64	-
K0454.3191415	C	19,5	M14X1,5	7	9	17	5
K0454.3211615	C	21	M16X1,5	7,5	10	18	6
K0454.3261815	C	26	M18X1,5	7,5	10	21	7
K0454.3282015	C	28	M20X1,5	8	10	24	8
K0454.3282215	C	28	M22X1,5	8	11	24	10

로킹 스크류, 타입 C, 배출 표시 있음

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	L	L1	SW	조임 토크 max. Nm
K0454.3524015	C	52	M40X1,5	10	13	42	-