

UNILOCK 5축 리듀서 어댑터, 시스템 크기 80mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 톨 스틸 몸체.
경화 스틸 클램핑 핀.

표면 마무리:


경화 처리 및 연마된 기본 몸체 기능면.
산화 처리된 클램핑 핀. 경화 처리 및 연마된 기능면.

정보:


UNILOCK 5축 감소 어댑터는 워크 피스의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 감소 어댑터를 공작물과 나사 체결하여 함께 베이스 모듈이나 구조 모듈에 설치할 수 있습니다. 감소 어댑터는 하드 사양이 있습니다.

요청 시:

- 소프트 버전
- 높이 25 mm




도면



- 센터링 핀 A형
- 보정 핀 B형
- ⊕ 클램핑 핀 C형

x, y축 고정 (기준점)
아직 비어있는 축 고정(자유핀)
언더사이즈 핀
(센터링 기능은 없고 클램핑 기능만함)



UNILOCK 5축 리듀서 어댑터, 시스템 크기 80mm

품목 요약

UNILOCK 5축 리듀서 어댑터

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	D	H	H1
K0966.501101	하드	A	센터링 핀	M10X100	50	25,5
K0966.502101	하드	B	보정 핀	M10X100	50	25,5
K0966.503101	하드	C	텐션 핀	M10X100	50	25,5
K0966.501121	하드	A	센터링 핀	M12X100	50	27,5
K0966.502121	하드	B	보정 핀	M12X100	50	27,5
K0966.503121	하드	C	텐션 핀	M12X100	50	27,5