

피팅 나사 A형

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
단강.

표면 마무리:
열처리 및 검정 산화처리
맞춤 시트 연마됨

도면



품목 요약

피팅 나사 A형

주문 번호	타입	A	B	C	D	K	L	SW	조임 토크 max. Nm
K0815.112045	A	12	22	18	M12	12	45	10	88
K0815.112055	A	12	22	18	M12	12	55	10	88
K0815.112065	A	12	22	18	M12	12	65	10	88
K0815.112075	A	12	22	18	M12	12	75	10	88
K0815.116055	A	16	25	24	M16	16	55	14	216
K0815.116065	A	16	25	24	M16	16	65	14	216
K0815.116075	A	16	25	24	M16	16	75	14	216

