

플랫형 슬롯 너트

품목 설명/제품 이미지




설명


재질:
경화 스틸.

표면 마무리:
케이스 경화, 검정 산화 연마 처리.

정보:
플랫형 슬롯 너트는 T 슬롯 DIN 650이 있는 기계 테이블에 지그와 클램핑 공구를 설치 및 정렬하는 데 사용됩니다. 이 부품은 지그의 정렬 슬롯에 나사 체결됩니다. 플랫형 슬롯 너트는 같은 슬롯 너비를 가진 기계에 지그를 설치할 때 적합합니다.



도면



품목 요약

플랫형 슬롯 너트

주문 번호	BN=슬롯 너비	D	D1	H	L	T	나사용 DIN 84 또는 912
K0864.10	10	4,5	8	8	20	4,3	M4x10
K0864.12	12	5,3	10	8	20	5,3	M5x12
K0864.14	14	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.16	16	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.18	18	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.20	20	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.22	22	6,6	11	12	32	6,3	M6x16

