

조절형 스토퍼

품목 설명/제품 이미지




설명


재질:
몸체, 조절 볼트 단강

표면 마무리:
몸체 검정 산화
조절 나사 열처리 및 검정 산화 처리

정보:
조절형 스토퍼는 조절 나사 마운팅을 위해 3개의 나사 홀을 가지고 있습니다.



도면



품목 요약

조절형 스토퍼

주문 번호	A	B	C	D	E	F	G 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀	H	J	K
K0813.08032	M8	32	25	20	40	21	M8	7	24,3	50
K0813.12050	M12	50	40	32	60	36	M12	12	41,6	100
K0813.16063	M16	63	50	40	80	46	M16	16	53,1	100

