

스토퍼

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
단강 1.0503.

표면 마무리:
하드 스톱퍼:
스토퍼, 1200-1400N/mm²으로 열처리, 검정 산화 처리.

톱니 연마됨, 블랭크.

소프트 스톱퍼:
스토퍼(HRC 30), 검정 산화 처리.톱니, 표면 경화처리 및 연마, 블랭크
톱니, 표면 경화처리 및 연마, 블랭크.

도면



품목 요약

스토퍼

주문 번호	모델 1	B	D	D1	E	H	H1	L
K0905.5000802	하드 스톱	24	M8x25	M5	2,5	15	6	25 ±0,01
K0905.5001202	하드 스톱	48	M12x30	M8	5	22	8	40 ±0,01
K0905.5001602	하드 스톱	48	M16x40	M8	5	29	12,5	40 ±0,01
K0905.5100802	소프트 스톱	24	M8x25	M5	2,5	15	6	31 ±0,1
K0905.5101202	소프트 스톱	48	M12x30	M8	5	22	8	50 ±0,1