

조절형 서포트

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
단강.


표면 마무리:
검정 산화.

도면 설명:
1) 스크류 서포트
2) 조절형 서포트

다양한 인서트가 마운팅 될수 있는 조절 서포트



도면



품목 요약

조절형 서포트

주문 번호	A	B	C	D	E	F	G	H
K0923.08040	40	10	12	16	13	13	M8	M6 x 6
K0923.08050	50	20	12	16	13	13	M8	M6 x 6
K0923.10050	50	10	14	20	17	17	M10	M8 x 8
K0923.10060	60	20	14	20	17	17	M10	M8 x 8
K0923.12065	65	15	19	24	22	22	M12	M10 x 10

조절형 서포트**품목 요약**

주문 번호	A	B	C	D	E	F	G	H
K0923.12080	80	30	19	24	22	22	M12	M10 x 10
K0923.16080	80	15	24	32	27	27	M16	M12 x 12
K0923.16095	95	30	24	32	27	27	M16	M12 x 12