

포지셔닝 유닛, 콘이 포함된 스프링형

품목 설명/제품 이미지



설명


재질, 표면 마무리:

단강 몸체, 경화 처리 및 검정 산화 처리를 스틸 포지셔닝 핀, 경화 처리.


정보:

* 이 직경 범위 내에서 포지셔닝할 수 있습니다.

마운팅 홀의 치수



도면



포지셔닝 유닛, 콘이 포함된 스프링형

품목 요약

포지셔닝 유닛, 콘이 포함된 스프링형

주문 번호	타입	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	S	T	마운팅 홀	원추체 탄성 N
K0917.15060	A	13	15	15	7,5	6	15	35	25	16	4,5	3,5	6	7,4	15	M4	16	ø3,8 - ø5,2*	6,4 - 19,3
K0917.15070	A	13	15	15	7,5	6	15	35	25	16	4,5	4,5	7	7,4	15	M4	16	ø4,8 - ø6,2*	6,4 - 19,3
K0917.20090	A	18	20	20	10	8	20	40	30	22	4,5	5,5	9	9,3	20	M4	21	ø5,8 - ø8,2*	5,5 - 20,5
K0917.20110	A	18	20	20	10	8	20	40	30	22	4,5	7,5	11	9,3	20	M4	21	ø7,8 - ø10,2*	5,5 - 20,5

주문 번호	타입	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	S	T	마운팅 홀	원추체 탄성 N
K0917.15061	B	15	15	15	7,5	6	15	35	25	16	4,5	3,5	6	5,4	15	M4	16	ø3,8 - ø5,2*	6,4 - 19,3
K0917.15071	B	15	15	15	7,5	6	15	35	25	16	4,5	4,5	7	5,4	15	M4	16	ø4,8 - ø6,2*	6,4 - 19,3
K0917.20091	B	20	20	20	10	8	20	40	30	22	4,5	5,5	9	7,3	20	M4	21	ø5,8 - ø8,2*	5,5 - 20,5
K0917.20111	B	20	20	20	10	8	20	40	30	22	4,5	7,5	11	7,3	20	M4	21	ø7,8 - ø10,2*	5,5 - 20,5