


1/4 회전 클램프 잠금용 클램핑 플레이트 표면 마운팅

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징.
스테인레스 스틸 너트.

표면 마무리:

니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징.
자연적 마무리 너트.


정보:

두께가 6~10mm인 플레이트용 A형 조립방식.

도면 설명:

- 1) 플레이트
- 2) 회전식 클램핑 래치
- 3) 짧은 로케이팅
- 4) 너트

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	버전 2	D	D2	A	M	H2	SW	H	D5	D6	L
K1062.50	A	스틸	배치	5	25	10,5	M14X1,5	8	22	16	15	25	3,5
K1062.80	A	스틸	배치	8	32	13	M20X1,5	10	30	18	21	32	3,5
K1062.150	A	스테인레스 스틸	배치	5	25	10,5	M14X1,5	8	22	16	15	25	3,5
K1062.180	A	스테인레스 스틸	배치	8	32	13	M20X1,5	10	30	18	21	32	3,5

1/4 회전 클램프 잠금용 클램핑 플레이트 표면 마운팅

품목 요약
