

## 볼 로크 부시용 로크 핀

품목 설명/제품 이미지




### 설명

**재질:**  
스틸.

**표면 마무리:**  
광택 처리.


**정보:**  
반복 오차  $\pm 0.25\text{mm}$   
반복 오차는 로케이팅 핀을 사용하여 높일 수 있습니다.

전단 강도



볼 로크 부시용 로크 핀

도면



품목 요약

볼 로크 부시용 로크 핀

주문 번호	전단 강도 kN	온도 저항
K1067.8	1,8	≤180 °C