


UNILOCK 클램핑 나사 시스템 크기 50mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
경화 스틸.

표면 마무리:
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.

정보:
UNILOCK 클램핑 볼트는 공작물과 지그 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.


UNILOCK 클램핑 핀을 M8, M10 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:

- 클램핑 파워(M8) 15,000 N
- 클램핑 파워(M10) 25,000 N

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.

UNILOCK 클램핑 나사 시스템 크기 50mm

도면



품목 요약

UNILOCK 5축 클램핑 나사, 시스템 크기 50mm

주문 번호	타입	D1	D	D2	D3	H	T	SW
K1121.125180510	A	M10	18	16,5	9	5	5	8
K1121.225180510	B	M10	18	16,5	9	5	5	8
K1121.325180510	C	M10	18	16,5	9	5	5	8