


플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

잠금 핀 경화처리 되지 않음:

스틸 나사 슬리브.

잠금 핀 1.4305.

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화처리 되지 않음:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립 열가소성 수지 검회색.

나사 잠금 폴리아미드 파란색.

표면 마무리:

스틸 버전

잠금 핀, 경화되지 않음.

나사 슬리브, 청색 피막처리

잠금 핀, 불랭크.

스테인레스 스틸 버전:

경화 처리되지 않은 잠금 핀.

스틸 부품, 불랭크.

정보:


인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 표준 나사산과 비연삭 및 비경화 잠금핀이 있는 인덱스 플런저는 기존 인덱스 플런저를 저렴한 비용으로 대체할 수 있는 제품입니다. 그러나 많은 사용 분야에서 이 정도의 정밀도면 충분합니다. 또한 낮은 제조 공차로 인해 이 제품은 인덱스 플런저를 상대편 보어홀에 정렬할 때 발생할 있는 조정 불량에 대한 내성을 가집니다. 나사 잠금이 포함되어 설치 깊이를 기존의 부품에 정확하게 맞출 수 있으므로, 타격할 필요가 없습니다.

나사 잠금은 점과 점(얼룩)으로 도포되어 있는 끼여있는 폴리아미드 보호 처리입니다. 조임 및 풀림 토크는 기준값입니다.

요청 시:

파인 스레드와 같은 특수 사양.

플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1098.091903060	스틸	AP	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10
K1098.091004060	스틸	AP	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12
K1098.091105080	스틸	AP	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12
K1098.091206100	스틸	AP	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15
K1098.091308120	스틸	AP	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19
K1098.191903060	스테인레스 스틸	AP	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10
K1098.191004060	스테인레스 스틸	AP	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12
K1098.191105080	스테인레스 스틸	AP	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12
K1098.191206100	스테인레스 스틸	AP	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15
K1098.191308120	스테인레스 스틸	AP	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19