

## 그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 A, 직선형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

##### 표면 마무리:


스틸: 경화 처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.

스테인레스 스틸: 자연적 마무리.

##### 정보:

원추형 그리스 니플에는 원추(원뿔형) 나사가 있습니다. 자주 운할해야 하는 운할 부위에 적합합니다. 다목적으로 사용하기에 적합하여 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형입니다.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	본체 재질	D	L1	L	SW
						max.	
K1132.1106100	A	육각이 있는 직선형	스틸	M6X1	6	16	7
K1132.1108100	A	육각이 있는 직선형	스틸	M8X1	6	16	9
K1132.1108125	A	육각이 있는 직선형	스틸	M8X1,25	6	16	9
K1132.1110100	A	육각이 있는 직선형	스틸	M10X1	6	16	11
K1132.1110150	A	육각이 있는 직선형	스틸	M10X1,5	6	16	11
K1132.1118	A	육각이 있는 직선형	스틸	R1/8	6	16	11
K1132.1114	A	육각이 있는 직선형	스틸	R1/4	6	16	14
K1132.2106100	A	육각이 있는 직선형	스테인레스 스틸	M6X1	6	16	7
K1132.2108100	A	육각이 있는 직선형	스테인레스 스틸	M8X1	6	16	9
K1132.2108125	A	육각이 있는 직선형	스테인레스 스틸	M8X1,25	6	16	9
K1132.2110100	A	육각이 있는 직선형	스테인레스 스틸	M10X1	6	16	11

## 그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 A, 직선형

## 품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	본체 재질	D	L1	L max.	SW
K1132.2110150	A	육각이 있는 직선형	스테인레스 스틸	M10X1,5	6	16	11
K1132.2118	A	육각이 있는 직선형	스테인레스 스틸	R1/8	6	16	11
K1132.2114	A	육각이 있는 직선형	스테인레스 스틸	R1/4	6	16	14