

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함

품목 설명/제품 이미지



KIPPlöck

설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 (A 2).

나사 잠금 포함 나일론


표면 마무리:

스틸 경도 등급 8.8, 검정색. 스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.

도면 설명:

L2 = 약 스레드 2회전

도면



품목 요약

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함

주문 번호	재질	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	L1	SW	조임 토크 대략 Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0869.804X10	스틸	M4	10	0	2,1	7	4	5	3	0,15	0,22
K0869.804X12	스틸	M4	12	0	2,1	7	4	5	3	0,15	0,22
K0869.804X16	스틸	M4	16	0	2,1	7	4	6	3	0,15	0,22
K0869.804X20	스틸	M4	20	0	2,1	7	4	7	3	0,15	0,22
K0869.804X25	스틸	M4	25	0	2,1	7	4	7	3	0,15	0,22
K0869.805X10	스틸	M5	10	0	2,4	8,5	5	5	4	0,25	0,1
K0869.805X12	스틸	M5	12	0	2,4	8,5	5	6	4	0,25	0,1
K0869.805X16	스틸	M5	16	0	2,4	8,5	5	7	4	0,25	0,1
K0869.805X20	스틸	M5	20	0	2,4	8,5	5	7	4	0,25	0,1

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함

품목 요약

주문 번호	재질	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	L1	SW	조임 토크 대략 Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0869.805X25	스틸	M5	25	0	2,4	8,5	5	8	4	0,25	0,1
K0869.805X30	스틸	M5	30	4	8	8,5	5	8	4	0,25	0,1
K0869.805X40	스틸	M5	40	14	18	8,5	5	8	4	0,25	0,1
K0869.806X10	스틸	M6	10	0	3	10	6	5	5	0,45	0,25
K0869.806X12	스틸	M6	12	0	3	10	6	6	5	0,45	0,25
K0869.806X16	스틸	M6	16	0	3	10	6	7	5	0,45	0,25
K0869.806X20	스틸	M6	20	0	3	10	6	7	5	0,45	0,25
K0869.806X25	스틸	M6	25	0	3	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.806X30	스틸	M6	30	0	3	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.806X35	스틸	M6	35	6	11	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.806X40	스틸	M6	40	11	16	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.806X45	스틸	M6	45	16	21	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.806X50	스틸	M6	50	21	26	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.808X16	스틸	M8	16	0	3,75	13	8	7	6	0,8	0,4
K0869.808X20	스틸	M8	20	0	3,75	13	8	8	6	0,8	0,4
K0869.808X25	스틸	M8	25	0	3,75	13	8	8	6	0,8	0,4
K0869.808X30	스틸	M8	30	0	3,75	13	8	8	6	0,8	0,4
K0869.808X35	스틸	M8	35	0	3,75	13	8	10	6	0,8	0,4
K0869.808X40	스틸	M8	40	5,75	12	13	8	10	6	0,8	0,4
K0869.808X45	스틸	M8	45	10,75	17	13	8	10	6	0,8	0,4
K0869.810X25	스틸	M10	25	0	4,5	16	10	10	8	1,7	0,9
K0869.810X30	스틸	M10	30	0	4,5	16	10	10	8	1,7	0,9
K0869.810X40	스틸	M10	40	0	4,5	16	10	12	8	1,7	0,9
K0869.810X50	스틸	M10	50	10,5	18	16	10	12	8	1,7	0,9
K0869.812X30	스틸	M12	30	0	5,25	18	12	10	10	1,8	0,9
K0869.812X40	스틸	M12	40	0	5,25	18	12	12	10	1,8	0,9
K0869.812X50	스틸	M12	50	0	5,25	18	12	12	10	1,8	0,9
K0869.904X10	스테인레스 스틸 A2	M4	10	0	2,1	7	4	5	3	0,15	0,22
K0869.904X12	스테인레스 스틸 A2	M4	12	0	2,1	7	4	5	3	0,15	0,22
K0869.904X16	스테인레스 스틸 A2	M4	16	0	2,1	7	4	6	3	0,15	0,22
K0869.904X20	스테인레스 스틸 A2	M4	20	0	2,1	7	4	7	3	0,15	0,22
K0869.904X25	스테인레스 스틸 A2	M4	25	0	2,1	7	4	7	3	0,15	0,22
K0869.905X10	스테인레스 스틸 A2	M5	10	0	2,4	8,5	5	5	4	0,25	0,1
K0869.905X12	스테인레스 스틸 A2	M5	12	0	2,4	8,5	5	6	4	0,25	0,1
K0869.905X16	스테인레스 스틸 A2	M5	16	0	2,4	8,5	5	7	4	0,25	0,1
K0869.905X20	스테인레스 스틸 A2	M5	20	0	2,4	8,5	5	7	4	0,25	0,1
K0869.905X25	스테인레스 스틸 A2	M5	25	0	2,4	8,5	5	8	4	0,25	0,1
K0869.905X30	스테인레스 스틸 A2	M5	30	4	8	8,5	5	8	4	0,25	0,1
K0869.905X40	스테인레스 스틸 A2	M5	40	14	18	8,5	5	8	4	0,25	0,1
K0869.906X10	스테인레스 스틸 A2	M6	10	0	3	10	6	5	5	0,45	0,25
K0869.906X12	스테인레스 스틸 A2	M6	12	0	3	10	6	6	5	0,45	0,25
K0869.906X16	스테인레스 스틸 A2	M6	16	0	3	10	6	7	5	0,45	0,25
K0869.906X20	스테인레스 스틸 A2	M6	20	0	3	10	6	7	5	0,45	0,25
K0869.906X25	스테인레스 스틸 A2	M6	25	0	3	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.906X30	스테인레스 스틸 A2	M6	30	0	3	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.906X35	스테인레스 스틸 A2	M6	35	6	11	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.906X40	스테인레스 스틸 A2	M6	40	11	16	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.906X45	스테인레스 스틸 A2	M6	45	16	21	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.906X50	스테인레스 스틸 A2	M6	50	21	26	10	6	8	5	0,45	0,25
K0869.908X16	스테인레스 스틸 A2	M8	16	0	3,75	13	8	7	6	0,8	0,4
K0869.908X20	스테인레스 스틸 A2	M8	20	0	3,75	13	8	8	6	0,8	0,4
K0869.908X25	스테인레스 스틸 A2	M8	25	0	3,75	13	8	8	6	0,8	0,4
K0869.908X30	스테인레스 스틸 A2	M8	30	0	3,75	13	8	8	6	0,8	0,4
K0869.908X35	스테인레스 스틸 A2	M8	35	0	3,75	13	8	10	6	0,8	0,4
K0869.908X40	스테인레스 스틸 A2	M8	40	5,75	12	13	8	10	6	0,8	0,4
K0869.908X45	스테인레스 스틸 A2	M8	45	10,75	17	13	8	10	6	0,8	0,4
K0869.910X25	스테인레스 스틸 A2	M10	25	0	4,5	16	10	10	8	1,7	0,9
K0869.910X30	스테인레스 스틸 A2	M10	30	0	4,5	16	10	10	8	1,7	0,9
K0869.910X40	스테인레스 스틸 A2	M10	40	0	4,5	16	10	12	8	1,7	0,9
K0869.910X50	스테인레스 스틸 A2	M10	50	10,5	18	16	10	12	8	1,7	0,9
K0869.912X30	스테인레스 스틸 A2	M12	30	0	6	18	12	10	10	1,8	0,9
K0869.912X40	스테인레스 스틸 A2	M12	40	0	6	18	12	12	10	1,8	0,9

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함

품목 요약

주문 번호	재질	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	L1	SW	조임 토크 대략 Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0869.912X50	스테인레스 스틸 A2	M12	50	0	6	18	12	12	10	1,8	0,9