

원형 수준기, 볼트체결을 위한 프레임, 타입 A, 나사 플랜지

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

황동 프레임.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.

표면 마무리:

니켈도금 및 고광택 처리.

정보:

수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.

원형 수준기는 구멍 3개를 사용하여 나사로 고정할 수 있습니다.


- 연마된 바닥에서 조정
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 투명 충전재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥

온도 범위:

-35 °C ~ +55 °C

도면

Ⓐ



원형 수준기, 볼트체결을 위한 프레임, 타입 A, 나사 플랜지

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	감도
K1154.1141030	A	20	14	10	17	1,6	10	1,8	30'
K1154.1171030	A	25	17	12	21	2	10	2	30'
K1154.1181130	A	30	18	12	24	2,5	11	3	30'
K1154.1281430	A	40	28	20	34,5	2,5	14	4	30'
K1154.1341530	A	50	34	25	43	3	15	5	30'