

## 육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

##### 표면 마무리:

스틸, 광택 처리.

스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.

스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.

##### 정보:

너트가 나사산에 나사로 고정되면 플라스틱 링이 소성 및 탄성 변형됩니다. 탄성 부분은 너트 풀림을 방지하기 위해 방사형 잠금 장치를 생성합니다.

플라스틱 잠금 장치는 육각 너트가 스크류 커넥션에 완전히 고정된 경우에만 효과적입니다. 나사 길이는 너트에서 최소한 두 개의 나사산이 돌출되도록 선택해야 합니다.


플라스틱 잠금 장치의 소성 변형으로 인해 이 육각 너트는 한 번만 사용할 수 있습니다.

표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.

##### 온도 범위:

-50 °C ~ +120 °C.

### 도면



### 품목 요약

#### 육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입, DIN 985 확장형

| 주문 번호     | 본체 재질 | 경도 등급 | D   | E     | H  | M    | SW  | DIN     |
|-----------|-------|-------|-----|-------|----|------|-----|---------|
| K1148.203 | 스틸    | 6-8   | M3  | 6,08  | 4  | 2,4  | 5,5 | DIN 985 |
| K1148.204 | 스틸    | 6-8   | M4  | 7,66  | 5  | 2,9  | 7   | DIN 985 |
| K1148.205 | 스틸    | 6-8   | M5  | 8,79  | 5  | 3,2  | 8   | DIN 985 |
| K1148.206 | 스틸    | 8     | M6  | 11,05 | 6  | 4    | 10  | DIN 985 |
| K1148.208 | 스틸    | 8     | M8  | 14,38 | 8  | 5,5  | 13  | DIN 985 |
| K1148.210 | 스틸    | 8     | M10 | 18,9  | 10 | 6,5  | 17  | DIN 985 |
| K1148.212 | 스틸    | 8     | M12 | 21,1  | 12 | 8    | 19  | DIN 985 |
| K1148.214 | 스틸    | 8     | M14 | 23,9  | 14 | 9,5  | 22  | DIN 985 |
| K1148.216 | 스틸    | 8     | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24  | DIN 985 |

# 육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형

## 품목 요약

| 주문 번호     | 본체 재질       | 경도 등급 | D   | E     | H  | M    | SW  | DIN         |
|-----------|-------------|-------|-----|-------|----|------|-----|-------------|
| K1148.220 | 스틸          | 8     | M20 | 32,95 | 20 | 14   | 30  | DIN 985     |
| K1148.224 | 스틸          | 8     | M24 | 39,55 | 24 | 15   | 36  | DIN 985     |
| K1148.227 | 스틸          | 8     | M27 | 45,2  | 27 | 17   | 41  | DIN 985     |
| K1148.230 | 스틸          | 8     | M30 | 50,85 | 30 | 19   | 46  | DIN 985     |
| K1148.306 | 스틸          | 10    | M6  | 11,05 | 6  | 4    | 10  | DIN 985     |
| K1148.308 | 스틸          | 10    | M8  | 14,38 | 8  | 5,5  | 13  | DIN 985     |
| K1148.310 | 스틸          | 10    | M10 | 18,9  | 10 | 6,5  | 17  | DIN 985     |
| K1148.312 | 스틸          | 10    | M12 | 21,1  | 12 | 8    | 19  | DIN 985     |
| K1148.314 | 스틸          | 10    | M14 | 23,9  | 14 | 9,5  | 22  | DIN 985     |
| K1148.316 | 스틸          | 10    | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24  | DIN 985     |
| K1148.320 | 스틸          | 10    | M20 | 32,95 | 20 | 14   | 30  | DIN 985     |
| K1148.324 | 스틸          | 10    | M24 | 35    | 24 | 15   | 36  | DIN 985     |
| K1148.327 | 스틸          | 10    | M27 | 45,2  | 27 | 17   | 41  | DIN 985     |
| K1148.330 | 스틸          | 10    | M30 | 50,85 | 30 | 19   | 46  | DIN 985     |
| K1148.103 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M3  | 6,08  | 4  | 2,4  | 5,5 | 유사형 DIN 985 |
| K1148.104 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M4  | 7,66  | 5  | 2,9  | 7   | 유사형 DIN 985 |
| K1148.105 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M5  | 8,79  | 5  | 3,2  | 8   | 유사형 DIN 985 |
| K1148.106 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M6  | 11,05 | 6  | 4    | 10  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.108 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M8  | 14,38 | 8  | 5,5  | 13  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.110 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M10 | 18,9  | 10 | 6,5  | 17  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.112 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M12 | 21,1  | 12 | 8    | 19  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.114 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M14 | 23,9  | 14 | 9,5  | 22  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.116 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.120 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M20 | 32,95 | 20 | 14   | 30  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.124 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M24 | 39,55 | 24 | 15   | 36  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.127 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M27 | 45,2  | 27 | 17   | 41  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.130 | 스테인레스 스틸 A2 | 70    | M30 | 50,85 | 30 | 19   | 46  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.603 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M3  | 6,08  | 4  | 2,4  | 5,5 | 유사형 DIN 985 |
| K1148.604 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M4  | 7,66  | 5  | 2,9  | 7   | 유사형 DIN 985 |
| K1148.605 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M5  | 8,79  | 5  | 3,2  | 8   | 유사형 DIN 985 |
| K1148.606 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M6  | 11,05 | 6  | 4    | 10  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.608 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M8  | 14,38 | 8  | 5,5  | 13  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.610 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M10 | 18,9  | 10 | 6,5  | 17  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.612 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M12 | 21,1  | 12 | 8    | 19  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.614 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M14 | 23,9  | 14 | 9,5  | 22  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.616 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.620 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M20 | 32,95 | 20 | 14   | 30  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.624 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M24 | 39,55 | 24 | 15   | 36  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.627 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M27 | 45,2  | 27 | 17   | 41  | 유사형 DIN 985 |
| K1148.630 | 스테인레스 스틸 A4 | -     | M30 | 50,85 | 30 | 19   | 46  | 유사형 DIN 985 |