

스프링 플런저, 광택 버전

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

슬리브/스프링, 스테인레스 스틸.
볼트, 스테인레스 스틸 혹은 POM.

표면 마무리:


볼트 POM, 백색, 내온성 +50°C.

정보:

압입 작업을 위한 매끄러운 버전.

천공에 오차 D^{H7}을 권장합니다.

도면



품목 요약

스프링 플런저, 광택 버전

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1172.04	스테인리스 스틸	4	2,8	4,6	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2
K1172.05	스테인리스 스틸	5	3,8	5,6	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9
K1172.06	스테인리스 스틸	6	4,8	6,5	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12
K1172.08	스테인리스 스틸	8	6,2	8,5	18	1,1	2,9	9,5	6,5	10,7	17
K1172.10	스테인리스 스틸	10	8	11	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29
K1172.204	POM	4	2,8	4,6	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2
K1172.205	POM	5	3,8	5,6	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9
K1172.206	POM	6	4,8	6,5	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12
K1172.208	POM	8	6,2	8,5	18	1,1	2,9	9,5	6,5	10,7	17
K1172.210	POM	10	8	11	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29