

편심 클램핑 모듈 E형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 몸체. 캠 레버 캐스팅 알루미늄.

표면 마무리:

몸체 검정 산화 처리. T 너트, 아연 도금. 편심레버 검은색 분말 코팅 처리.


정보:

클램핑 모듈은 위쪽에서 T 슬롯에 삽입되어 따로 공구가 필요없이 안전하게 캠 레버를 통해 클램핑된다.

장점:

편심 클램핑 모듈은 시중에서 판매되고 있는 알루미늄 프로필 시스템이나 T 슬롯 테이블에, 스토퍼용, 부품과 공작물의 고정이나 클램핑에 사용할 수 있다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	H	H1	H2	L	적합한 슬롯 너비	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0754.41150706	E	M15X1	25	39	14	7	35	6	1,5	90
K0754.41200908	E	M20X1	32	50	18	9	52	8	2,5	100