

튜브형 수준기, 볼트체결을 위한 프레임

품목 설명/제품 이미지



각도 분	십진법 각도	높이 차이 (미터당 밀리미터)
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

설명

재질:

프레임: 황동

튜브형 수준기: 유리.

표면 마무리:

니켈도금 및 고광택 처리.

타입 B: 검정 산화처리.

정보:

수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.

튜브형 수준기는 구멍 2개를 사용하여 고정할 수 있습니다.

- 타입 A: 표시창 1개

- 타입 B: 표시창 3개

- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도


- 녹색 충전재

온도 범위:


-35 °C ~ +55 °C

도면

Ⓐ



Ⓑ



품목 요약

튜브형 수준기, 볼트체결을 위한 프레임

주문 번호	타입	B	D4	H	H1	L	L1	L2	감도
K1158.1571350	A	12,3	4,5	13	1	57	37	45	50'
K1158.2571305	B	12,3	4,5	13	1	57	37	45	5'

