


스프링 슬리브, 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

슬리브, 강철 또는 스테인리스 스틸 1.4303.

압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:


슬리브, 니켈 도금 강철제, 무가공 스테인리스 스틸

압력 스프링, 자연적 마무리.

정보:

스프링 슬리브는 주로 체결 및 포니셔닝 부품으로 사용됩니다.

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	D1	L	L2	F1 경우 L	F2 경우 L	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	용수철 강도 N/mm
K1277.213011	스틸	B	3	11	5	9	6,7	1,6	3,4	0,78
K1277.213016	스틸	B	3	16	8,5	13	10,7	4,8	8,4	1,6