


# 스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

#### 표면 마무리:

스틸: 아연 도금.

스테인리스 스틸: 자연적 마무리

#### 정보:

스프링 코터 핀은 볼트와 축을 고정합니다. 조립이 간단하고 재사용이 가능합니다. 끝부분은 버 없이 절단되어 있습니다.


이중 코일로 이루어진 스프링 코터 핀은 평평한 스프링 특성곡선으로 더 쉽게 조립할 수 있습니다. 이중 코일은 손실에 대비한 리테이닝 케이 블 설치를 용이하게 합니다.

#### 도면 설명:

타입 E: 단일 코일 포함.

타입 D: 이중 코일 포함(코일의 방향에 따라 도면과 다를 수 있습니다).

## 도면



## 품목 요약

### 스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형

주문 번호	본체 재질	타입	D1	D2	D3	D4=볼트 Ø용	L1	L2
K1137.11200	스틸	E	2	10	2,5	9-14	50	25
K1137.11300	스틸	E	3	18	3,5	10-16	60	28
K1137.11400	스틸	E	4	20	4,5	16-20	60	30
K1137.11500	스틸	E	5	24	6	20-28	85	40
K1137.11600	스틸	E	6	30	7	28-40	105	50
K1137.11700	스틸	E	7	30	8	28-45	105	50
K1137.21200	스테인레스 스틸 A2	E	2	10	2,5	7-8	40	25
K1137.21250	스테인레스 스틸 A2	E	2,5	11	3	10-16	46	24
K1137.21300	스테인레스 스틸 A2	E	3	16	3,5	16-18	60	34
K1137.21400	스테인레스 스틸 A2	E	4	19	4,5	18-20	64	36
K1137.21500	스테인레스 스틸 A2	E	5	26	6	20-28	82	45
K1137.21600	스테인레스 스틸 A2	E	6	30	7	28-40	110	60
K1137.12225	스틸	D	2,25	20	2,5	9-11,2	42	24
K1137.12280	스틸	D	2,8	20	3,2	11,2-14	48	26
K1137.12360	스틸	D	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.12450	스틸	D	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.12560	스틸	D	5,6	25	6,3	26-34	97	45
K1137.12630	스틸	D	6,3	30	7	34-45	125	56
K1137.12700	스틸	D	7	30	8	45-56	150	63
K1137.22225	스테인레스 스틸 A2	D	2,25	20	2,5	7-9	42	24
K1137.22280	스테인레스 스틸 A2	D	2,8	20	3,2	11-14	48	26

## 스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형

### 품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	D1	D2	D3	D4=볼트 Ø용	L1	L2
K1137.22360	스테인레스 스틸 A2	D	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.22450	스테인레스 스틸 A2	D	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.22560	스테인레스 스틸 A2	D	5,6	25	6,3	26-34	97	45