

## 포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 B

품목 설명/제품 이미지



### 설명

**재질:**  
단강.


**표면 마무리:**  
니켈 도금 처리

### 정보:

공기로 제어하여 클램핑 볼 3개를 쫓습니다.  
클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 교체할 수 있습니다. 공기를 배출하면 클램핑 볼 3개가 바깥쪽으로 이동하여 장치를 고정합니다.  
조작하기 쉬운 이러한 시스템에 의해 교체 시간이 현저하게 단축됩니다.


반복 정확도는  $\pm 0.01$ 입니다.

Ⓑ




포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 B

도면



설치 방법



## 포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 B

### 품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	H	H2	H1	H3	H4	H5	H6	H7	홀딩력 F1 N
K1219.212	B	12	40	24	23,4	4,5	8	32	M4	23,8	14	41	M4	8	8	24,5	25	3,5	8,5	25,5	8,5	250
K1219.216	B	16	51	32	31,4	5,5	9,5	41	M5	31,8	20	52	M5	8,5	9,5	25,5	28,5	4	9	26,5	10	350