

알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 디스크 핸드 휠.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.


표면 마무리:

검정색, 분말 코팅.
휠 림, 회전.

요청 시:

사각 소켓 허브

도면



품목 요약

알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅, 원통형 그립 미포함

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T	고정 원통형 그립	회전 원통형 그립
K0162.01080X10	로케이팅홀 슬롯없	80	10H7	24	16	28	-	-	-	-
K0162.01080X12	로케이팅홀 슬롯없	80	12H7	24	16	28	-	-	-	-

알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅

품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T	고정 원통형 그립	회전 원통형 그립
K0162.01100X10	로케이팅홀 슬롯없	100	10H7	26	17	33	-	-	-	-
K0162.01100X12	로케이팅홀 슬롯없	100	12H7	26	17	33	-	-	-	-
K0162.01125X12	로케이팅홀 슬롯없	125	12H7	31	18	33,5	-	-	-	-
K0162.01125X14	로케이팅홀 슬롯없	125	14H7	31	18	33,5	-	-	-	-
K0162.01160X14	로케이팅홀 슬롯없	160	14H7	40	20	39	-	-	-	-
K0162.01160X16	로케이팅홀 슬롯없	160	16H7	40	20	39	-	-	-	-
K0162.01200X18	로케이팅홀 슬롯없	200	18H7	42	24	45	-	-	-	-
K0162.01200X20	로케이팅홀 슬롯없	200	20H7	42	24	45	-	-	-	-
K0162.01250X22	로케이팅홀 슬롯없	250	22H7	48	28	51	-	-	-	-
K0162.01250X26	로케이팅홀 슬롯없	250	26H7	48	28	51	-	-	-	-
K0162.11080X10	로케이팅홀 슬롯있	80	10H7	24	16	28	3	11,4	-	-
K0162.11080X12	로케이팅홀 슬롯있	80	12H7	24	16	28	4	13,8	-	-
K0162.11100X10	로케이팅홀 슬롯있	100	10H7	26	17	33	3	11,4	-	-
K0162.11100X12	로케이팅홀 슬롯있	100	12H7	26	17	33	4	13,8	-	-
K0162.11125X12	로케이팅홀 슬롯있	125	12H7	31	18	33,5	4	13,8	-	-
K0162.11125X14	로케이팅홀 슬롯있	125	14H7	31	18	33,5	5	16,3	-	-
K0162.11160X14	로케이팅홀 슬롯있	160	14H7	40	20	39	5	16,3	-	-
K0162.11160X16	로케이팅홀 슬롯있	160	16H7	40	20	39	5	18,3	-	-
K0162.11200X18	로케이팅홀 슬롯있	200	18H7	42	24	45	6	20,8	-	-
K0162.11200X20	로케이팅홀 슬롯있	200	20H7	42	24	45	6	22,8	-	-
K0162.11250X22	로케이팅홀 슬롯있	250	22H7	48	28	51	6	24,8	-	-
K0162.11250X26	로케이팅홀 슬롯있	250	26H7	48	28	51	8	29,3	-	-
K0162.21080X10	로케이팅홀 슬롯없	80	10H7	24	16	28	-	-	ø18 x M6 x 40	-
K0162.21080X12	로케이팅홀 슬롯없	80	12H7	24	16	28	-	-	ø18 x M6 x 40	-
K0162.21100X10	로케이팅홀 슬롯없	100	10H7	26	17	33	-	-	ø18 x M6 x 40	-
K0162.21100X12	로케이팅홀 슬롯없	100	12H7	26	17	33	-	-	ø18 x M6 x 40	-
K0162.21125X12	로케이팅홀 슬롯없	125	12H7	31	18	33,5	-	-	ø21 x M8 x 50	-
K0162.21125X14	로케이팅홀 슬롯없	125	14H7	31	18	33,5	-	-	ø21 x M8 x 50	-
K0162.21160X14	로케이팅홀 슬롯없	160	14H7	40	20	39	-	-	ø26 x M10 x 80	-
K0162.21160X16	로케이팅홀 슬롯없	160	16H7	40	20	39	-	-	ø26 x M10 x 80	-
K0162.21200X18	로케이팅홀 슬롯없	200	18H7	42	24	45	-	-	ø26 x M10 x 80	-
K0162.21200X20	로케이팅홀 슬롯없	200	20H7	42	24	45	-	-	ø26 x M10 x 80	-
K0162.21250X22	로케이팅홀 슬롯없	250	22H7	48	28	51	-	-	ø28 x M12 x 90	-
K0162.21250X26	로케이팅홀 슬롯없	250	26H7	48	28	51	-	-	ø28 x M12 x 90	-
K0162.31080X10	로케이팅홀 슬롯있	80	10H7	24	16	28	3	11,4	ø18 x M6 x 40	-
K0162.31080X12	로케이팅홀 슬롯있	80	12H7	24	16	28	4	13,8	ø18 x M6 x 40	-
K0162.31100X10	로케이팅홀 슬롯있	100	10H7	26	17	33	3	11,4	ø18 x M6 x 40	-
K0162.31100X12	로케이팅홀 슬롯있	100	12H7	26	17	33	4	13,8	ø18 x M6 x 40	-
K0162.31125X12	로케이팅홀 슬롯있	125	12H7	31	18	33,5	4	13,8	ø21 x M8 x 50	-
K0162.31125X14	로케이팅홀 슬롯있	125	14H7	31	18	33,5	5	16,3	ø21 x M8 x 50	-
K0162.31160X14	로케이팅홀 슬롯있	160	14H7	40	20	39	5	16,3	ø26 x M10 x 80	-
K0162.31160X16	로케이팅홀 슬롯있	160	16H7	40	20	39	5	18,3	ø26 x M10 x 80	-
K0162.31200X18	로케이팅홀 슬롯있	200	18H7	42	24	45	6	20,8	ø26 x M10 x 80	-
K0162.31200X20	로케이팅홀 슬롯있	200	20H7	42	24	45	6	22,8	ø26 x M10 x 80	-
K0162.31250X22	로케이팅홀 슬롯있	250	22H7	48	28	51	6	24,8	ø28 x M12 x 90	-
K0162.31250X26	로케이팅홀 슬롯있	250	26H7	48	28	51	8	29,3	ø28 x M12 x 90	-
K0162.41080X10	로케이팅홀 슬롯없	80	10H7	24	16	28	-	-	-	ø18 x M6 x 40
K0162.41080X12	로케이팅홀 슬롯없	80	12H7	24	16	28	-	-	-	ø18 x M6 x 40
K0162.41100X10	로케이팅홀 슬롯없	100	10H7	26	17	33	-	-	-	ø18 x M6 x 40
K0162.41100X12	로케이팅홀 슬롯없	100	12H7	26	17	33	-	-	-	ø18 x M6 x 40
K0162.41125X12	로케이팅홀 슬롯없	125	12H7	31	18	33,5	-	-	-	ø22 x M8 x 56
K0162.41125X14	로케이팅홀 슬롯없	125	14H7	31	18	33,5	-	-	-	ø22 x M8 x 56
K0162.41160X14	로케이팅홀 슬롯없	160	14H7	40	20	39	-	-	-	ø26 x M10 x 80
K0162.41160X16	로케이팅홀 슬롯없	160	16H7	40	20	39	-	-	-	ø26 x M10 x 80
K0162.41200X18	로케이팅홀 슬롯없	200	18H7	42	24	45	-	-	-	ø26 x M10 x 80
K0162.41200X20	로케이팅홀 슬롯없	200	20H7	42	24	45	-	-	-	ø26 x M10 x 80
K0162.41250X22	로케이팅홀 슬롯없	250	22H7	48	28	51	-	-	-	ø31 x M12 x 102
K0162.41250X26	로케이팅홀 슬롯없	250	26H7	48	28	51	-	-	-	ø31 x M12 x 102
K0162.51080X10	로케이팅홀 슬롯있	80	10H7	24	16	28	3	11,4	-	ø18 x M6 x 40
K0162.51080X12	로케이팅홀 슬롯있	80	12H7	24	16	28	4	13,8	-	ø18 x M6 x 40
K0162.51100X10	로케이팅홀 슬롯있	100	10H7	26	17	33	3	11,4	-	ø18 x M6 x 40
K0162.51100X12	로케이팅홀 슬롯있	100	12H7	26	17	33	4	13,8	-	ø18 x M6 x 40
K0162.51125X12	로케이팅홀 슬롯있	125	12H7	31	18	33,5	4	13,8	-	ø22 x M8 x 56

알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅

품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T	고정 원통형 그립	회전 원통형 그립
K0162.51125X14	로케이팅홀 슬롯있	125	14H7	31	18	33,5	5	16,3	-	ø22 x M8 x 56
K0162.51160X14	로케이팅홀 슬롯있	160	14H7	40	20	39	5	16,3	-	ø26 x M10 x 80
K0162.51160X16	로케이팅홀 슬롯있	160	16H7	40	20	39	5	18,3	-	ø26 x M10 x 80
K0162.51200X18	로케이팅홀 슬롯있	200	18H7	42	24	45	6	20,8	-	ø26 x M10 x 80
K0162.51200X20	로케이팅홀 슬롯있	200	20H7	42	24	45	6	22,8	-	ø26 x M10 x 80
K0162.51250X22	로케이팅홀 슬롯있	250	22H7	48	28	51	6	24,8	-	ø31 x M12 x 102
K0162.51250X26	로케이팅홀 슬롯있	250	26H7	48	28	51	8	29,3	-	ø31 x M12 x 102