

작업물 스테빌라이저용 구형 볼이 있는 텐서닝 볼, 타입 C

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:

육각 헤드 나사, DIN EN ISO 4017, 경도 등급 8.8, 검은색.
소켓 헤드 스크류, DIN EN ISO 4762, 경도 등급 8.8, 검은색.
텐서닝 볼, 자연적 마무리.


정보:

텐서닝 볼은 공작물과 텔레스코픽 클램핑 유닛을 유연하게 연결합니다.
텐서닝 볼을 통해 공작물에서 매우 자유롭게 작업할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, M10

도면



품목 요약

주문 번호	타입	크기	D	D1	L	L1	SW
K1193.3251240	C	25	25,4	M12	17,3	40	18
K1193.3251640	C	25	25,4	M16	19,8	40	24
K1193.3252050	C	25	25,4	M20	22,3	50	30
K1193.3252450	C	25	25,4	M24	24,8	50	36
K1193.3502450	C	50	50	M24	34,5	50	36

작업물 스테빌라이저용 구형 볼이 있는 텐서닝 볼, 타입 C

품목 요약

주문 번호	타입	크기	D	D1	L	L1	SW
K1193.3503060	C	50	50	M30	34,5	60	46
K1193.3503670	C	50	50	M36	34,5	70	55