K1170

텔레스코픽 클램핑 유닛

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
텔레스코픽 클램핑 장치 및 검정 산화 처리된 고정 세트.
샤프트, 자연적 마무리.

정보:
텔레스코픽 클램핑 유닛은 무단식으로 길이를 조정할 수 있습니다.
클램핑 메커니즘을 이용하면 장력과 압력을 통해 샤프트를 확실히 클램핑할 수 있습니다.

텔레스코픽 클램핑 유닛은 텔레스코픽 클램핑 장치 한 개, 고정 세트 두 개, 타입 B 구형 볼 형태의 텐셔닝 볼 두 개로 구성되어 있습니다(시스템 크기 25 또는 50).

요청 시:
클램핑 볼이 포함된 고정 세트.

도면



품목 요약

텔레스코픽 클램핑 유닛

주문 번호	크기	L min.	L max.	무게 kg
K1170.255305	25	255	305	1.9
K1170.355505	25	355	505	2.5
K1170.50350450	50	350	450	6.7
K1170.50450650	50	450	650	8.07

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

텔레스코픽 클램핑 유닛

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG