

수나사와 황동 슬러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
황동 압축핀

표면 마무리:


검정 산화 스틸 부품.

정보:


다양한 슬러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.

$L \geq 60\text{mm}$ 인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

들어올려
잠금 해제



수나사와 황동 슬러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0780.11051X20	A	황동 볼트	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0780.11051X30	A	황동 볼트	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0780.11051X40	A	황동 볼트	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0780.11051X50	A	황동 볼트	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0780.11061X20	A	황동 볼트	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0780.11061X30	A	황동 볼트	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0780.11061X40	A	황동 볼트	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0780.11061X50	A	황동 볼트	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0780.12061X20	A	황동 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0780.12061X30	A	황동 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0780.12061X40	A	황동 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0780.12061X50	A	황동 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0780.12061X60	A	황동 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0780.12081X20	A	황동 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0780.12081X30	A	황동 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0780.12081X40	A	황동 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0780.12081X50	A	황동 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0780.12081X60	A	황동 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0780.12101X20	A	황동 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0780.12101X30	A	황동 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0780.12101X40	A	황동 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0780.12101X50	A	황동 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0780.12101X60	A	황동 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

수나사와 황동 슬러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 요약
