


스테인리스 스틸 경첩

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:

광택처리.

정보:

과부하용 힌지

우측 또는 좌측 사용 가능.

열림 각도 270°.


예를 들면 DIN 7991 규격의 접시 머리 나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

도면



품목 요약

스테인리스 스틸 경첩

품목 요약

스테인리스 스틸 경첩

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	H1	F2 N
K1341.05201313	40	12,5	12,5	20	20	40	25	7,5	5,2	4	5	9	2500
K1341.06251515	50	15	15	25	25	50	30	10	6,2	6	6	11,5	5000
K1341.08301818	60	18	18	30	30	60	36	12	8,3	8	8	15	8000
K1341.06381528	63	28	15	38	25	50	30	10	6,5	6	6	11,5	5000
K1341.06382828	76	28	28	38	38	50	30	10	6,5	6	6	11,5	5000