


고정 클로, 조절 가능, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸

표면 마무리:
열처리 및 아연 도금


정보:

고정 클로는 빠르고 지속적으로 클램핑 상황에 조절하여 맞출 수 있습니다. 고정 클로의 끝쪽에는 다양한 클램핑 노즈가 있으며 용도에 따라 회전시킬 수 있습니다. 따라서 절삭 또는 비절삭 가공 뿐만 아니라 프레스 사출 성형 분야에서도 다양하게 고정클로를 사용할 수 있습니다.

액세서리:

K1204 지지대 연장장치

도면



품목 요약

주문 번호	타입	B	B1	D	E	H 클램핑 범위	H1	H2	H3	H4	L=길이	L1	L2	슬롯 너비	클램핑력 kN
K1165.113115	A	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	10-12-14	30
K1165.117150	A	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	12-14-16-18	40
K1165.121187	A	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	16-18-20-22	60
K1165.125235	A	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	20-22-24-28	75
K1165.125285	A	73	30	25	17	0-100	35	56	35	24	285	62	51	20-22-24-28	75

