

편심 클램핑 모듈용 편심 클램프

품목 설명/제품 이미지






설명

재질:
스틸 또는 POM.

표면 마무리:
검정 산화처리, 백색.

정보:
피벗 베어링 또는 타입 C 편심 클램핑 모듈과 결합하여, 민감한 부품을 간접적으로 고정하기 위한 캠 클램프.

장점:
공구 없이 작동.




편심 클램핑 모듈용 편심 클램프

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

편심 클램핑 모듈용 편심 클램프

주문 번호	본체 재질	B	B1	B2	D	H	L	L1	R	R1
K1212.1506	스틸	22,1	10	10,05	15,1	6	50	11,05	22	3
K1212.2008	스틸	29,4	13,34	13,37	20,1	8	66,67	14,7	29,4	3
K1212.3010	스틸	44,1	20	20,05	30,1	10	100	22,05	44	3
K1212.23010	Pom	44,1	20	20,05	30,1	10	100	22,05	44	3