


웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음, 접시형 나사 있음, A형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
클램핑 조: 경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리


정보:
엣지 클램프의 기능 원리로 여러 클램핑 작업에 적합합니다.
삐기면을 통해 높은 클램핑력이 가능합니다.
풀다운 효과가 있는 엣지 클램프.

도면 설명:
치수 L은 치수 $\leq A$ 를 의미.
치수 H는 치수 $\geq A$ 를 의미.

1) O 링

웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음, 접시형 나사 있음, A형

도면



- (조는 끌어 내리는 작용을 합니다)
- ① 수평적 압력은 작업물에 작용합니다
 - ② 수직적 압력은 작업물이 위로 움직이는 것을 저지합니다.

품목 요약

주문 번호	타입	A min.	A max.	B	D	H	L	SW	클램핑력 max. kN	조임 토크 max. Nm
K1167.11205	A	12	14	12	M5X15	7,5	9,5	3	2	4,3
K1167.11506	A	15	17	14,8	M6X16	8,7	9,3	4	3,5	7,3
K1167.11808	A	18,5	21,5	18,4	M8X20	11,8	11,3	5	5	18