


## 센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
경화 스틸.


**표면 마무리:**  
클램핑 표면, 연마 처리.

**정보:**  
나사 체결식 조는 다양한 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 조에 따라 미완성 공작물 또는 사전 가공된 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 나사 체결식 조는 베이스 조 부속품에 장착됩니다.

다음에 적합 K1236, K1237

**도면 설명:**  
타입 A: 연마 처리  
타입 C: 세레이션

### 도면



### 품목 요약

#### 센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm

주문 번호	타입	B	H	H1	L	L1
K0598.0651	A	7,5	20	10	66	34
K0598.0801	A	7,5	25	12,5	81	38
K0598.1251	A	11,5	40	20	126	60
K0598.0653	C	7,5	20	10	66	34
K0598.0803	C	7,5	25	12,5	81	38
K0598.1253	C	11,5	40	20	126	60