

## 스프링 슬리브, 타입 C

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

슬리브, 강철 또는 스테인리스 스틸 1.4303.

압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.


##### 표면 마무리:

슬리브, 니켈 도금 강철제, 무가공 스테인리스 스틸


압력 스프링, 자연적 마무리.

##### 정보:

스프링 슬리브는 주로 체결 및 포니셔닝 부품으로 사용됩니다.



### 도면



### 품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	D	D1	L	L2	F1 경우 L	F2 경우 L	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	용수철 강도 N/mm
K1277.323013	스테인리스 스틸	C	4,1	3	13	7	10	8,9	5,3	7,2	1,75