

## 원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명


**재질:**  
하우징 황동.  
마그네트 코어 SmCo.

**정보:**  
플랫 버전, 보호 시스템.  
직경 „D“ 피팅 오차 h6로 연마됨.  
SmCo 바 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도 철에 직접 압입되어서는 안 됨.  
SmCo 자기 그림은 어떠한 자기 소거도 발생하지 않기 때문에 스팟 용접기에서 바로 사용하는 데 특히 적합함.

**온도 범위:**  
max. 200 °C.

**도면 설명:**  
1) 접착 표면

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	H	T	접착력 N	철제벽 거리/mm
K0551.02	B	6	M3	20	5	8	1,5
K0551.04	B	8	M3	20	5	22	1,5
K0551.06	B	10	M4	20	7	40	2
K0551.08	B	13	M4	20	7	60	2,5
K0551.10	B	16	M4	25	8	125	3
K0551.12	B	20	M6	25	6	250	4
K0551.14	B	25	M6	35	8	400	5
K0551.16	B	32	M6	40	6	600	6

# 원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형

## 품목 요약

---