

마그네트(홀딩 마그네트), 하드 페라이트 소재

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 플라스틱 (ABS).
 마그네트 코어, 하드 페라이트.

정보:

홀딩 마그네트는 주로 핀 보드, 화이트 보드 및 마그네트 보드에 사용됩니다.

온도 범위:

max. 100 °C.


요청 시:

마그네트 코어, NdFeB(네오디뮴).

도면 설명:

- 1) 접착 표면
- 2) 마그네트
- 3) 하우징

도면



품목 요약

마그네트(홀딩 마그네트), 하드 페라이트 소재

주문 번호	색상	D	D1	H	H1	접착력 N
K1398.101	흰색	10,5	9,5	7	1,5	0,7
K1398.161	흰색	16	14,5	7	1,1	1,3
K1398.201	흰색	20	16	7	2,1	1,5
K1398.251	흰색	25	22	8	2,2	10
K1398.301	흰색	30	28	8	2	14
K1398.361	흰색	36	32,5	9	2,2	9,5
K1398.102	청색	10,5	9,5	7	1,5	0,7
K1398.162	청색	16	14,5	7	1,1	1,3
K1398.202	청색	20	16	7	2,1	1,5
K1398.252	청색	25	22	8	2,2	10
K1398.302	청색	30	28	8	2	14
K1398.362	청색	36	32,5	9	2,2	9,5
K1398.103	빨강	10,5	9,5	7	1,5	0,7
K1398.163	빨강	16	14,5	7	1,1	1,3
K1398.203	빨강	20	16	7	2,1	1,5
K1398.253	빨강	25	22	8	2,2	10

마그네트(홀딩 마그네트), 하드 페라이트 소재

품목 요약

주문 번호	색상	D	D1	H	H1	접착력 N
K1398.303	빨강	30	28	8	2	14
K1398.363	빨강	36	32,5	9	2,2	9,5
K1398.104	검정	10,5	9,5	7	1,5	0,7
K1398.164	검정	16	14,5	7	1,1	1,3
K1398.204	검정	20	16	7	2,1	1,5
K1398.254	검정	25	22	8	2,2	10
K1398.304	검정	30	28	8	2	14
K1398.364	검정	36	32,5	9	2,2	9,5